



Farben für Profis

SELECT SEIDEN – LATEX LF

Свойство материала: не стирающаяся латексная краска, без растворителей согл. DIN / ДИН 53778 SG

Область применения: для всех внутренних поверхностей с особыми требованиями

Цветовой тон: белая

Связывающая основа: специальная дисперсия синтетической смолы согл. DIN / ДИН 55945

Удельный вес: прим. $1,4 \pm 0,2$

Основные свойства: с хорошей укрывостью, легкая эксплуатация, безпроблемная латексная краска для объектов

Данные согл. DIN EN 13300: устойчива к влажному стиранию: класс 2

контрастное отношение/укривость: класс 2

Степень глянца: среднего глянца

Макс. Величина зерна: мелкое (<100 мкм)

Свойственное тонирование: тонирование краской полных цветовых тонов ZERO Color Volltonfarbe

Время высыхания: 2-3 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечное отверждение через 28 дней

Растворитель: водой

Способ применения: валиком – кистью – пульверизатором

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Расход материала: прим. 150-200 мл/м² на один слой покрытия

Хранение / охрана окр.среды: в прохладном и свободном от замерзания месте. Начатую емкость плотно закрывать.

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 12,5 л пластмассовое овальное ведро

Структура покрытия / Примечание: Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1 для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения: Абзац 3.1.2, 3.1.3, 3.1.8, 3.1.10

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью.

Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Сильно впитывающие и песчаные основания и штукатурки из гипса закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Нормальные основания прогрунтовать с ZERO Grundierfarbe W. Если необходима шпаклевка, то нанести ZERO Glätt + Roll. Все лаковые и латексные основания промыть щелочью.

Система покрытия: Предварительно нанести краску ZERO Select Seiden-Latex LF. Завершающее покрытие: ZERO Select Seiden-Latex LF.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.